

エースコントロールス 1000回以内/1回限定使用 対応型式一覧

(エースコントロールスカタログ記載の 1サイクルエネルギー値と、最大吸収エネルギー値は同じ値です)

型式	最大吸収エネルギー値(J)	最大吸収エネルギー値(J)		本体ねじ径	重量効果値(kg) (等価質量)	速度範囲(m/sec)
	常用	1,000回以内	1回限定			

MC150M～MC600M 小型自力補正式ショックアブソーバ

MC150M	20	40	80	M14×1.5	0.91～10	0.08～6
MC150MH					9～91	
MC150MH2					68～204	
MC150MH3					181～408	0.09～0.46
MC225M	41	82	164	M20×1.5	2～25	0.08～6
MC225MH					23～227	
MC225MH2					181～907	
MC225MH3					816～1,814	0.06～0.31
MC600M	135	270	540	M25×1.5	9～136	0.08～6
MC600MH					113～1,134	
MC600MH2					399～2,268	
MC600MH3					2,177～4,536	0.07～0.35

SC300～SC650 ヘビーウェイト自力補正式ショックアブソーバ

SC300M5	73	146	356	M20 × 1.5	11~45	0.09~3.66
SC300M6					34~136	
SC300M7					91~181	
SC300M8	70	140	350		136~680	
SC300M9					318~1,950	
SC650M5	210	420	1050	M25 × 1.5	23~113	0.09~3.66
SC650M6					91~363	
SC650M7					317~1,089	
SC650M8	210	420	1050		771~2,631	
SC650M9					1,814~6,350	

マグナムシリーズMA・ML33M～64M 中型調整式ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備)

MA3325M	169	338	507	M33×1.5	9～1,724	0.15～5.0
MA3350M	339	678	1,017	M33×1.5	13～2,449	0.15～5.0
MA3625M	169	338	507	M36×1.5	9～1,724	0.15～5.0
MA3650M	339	678	1,017	M36×1.5	13～2,449	0.15～5.0
MA4525M	390	780	1,170	M45×1.5	43～9,979	0.15～5.0
MA4550M	780	1,560	2,340	M45×1.5	68～14,515	0.15～5.0
MA4575M	1,169	2,338	3,507	M45×1.5	70～14,968	0.15～5.0
MA6450M	2,034	4,068	6,102	M64×2	218～49,895	0.15～5.0
MA64100M	4,067	8,134	12,201	M64×2	272～52,163	0.15～5.0
MA64150M	6,101	12,202	18,303	M64×2	331～79,379	0.15～5.0

マグナムシリーズMC33M～64M 中型自力補正式(固定)ショックアブソーバ(ストップカラー標準装備)

MC3325M1	153	306	459	M33×1.5	9～36	0.15～5.0
MC3325M2					31～123	
MC3325M3					104～417	
MC3325M4					354～1,415	
MC3350M1	305	610	915	M33×1.5	18～73	0.15～5.0
MC3350M2					62～247	
MC3350M3					209～835	
MC3350M4					708～2,830	
MC3625M1	153	306	459	M36×1.5	9～36	0.15～5.0
MC3625M2					31～123	
MC3625M3					104～417	
MC3625M4					354～1,415	
MC3650M1	305	610	915	M36×1.5	18～73	0.15～5.0
MC3650M2					62～247	
MC3650M3					209～835	
MC3650M4					708～2,830	
MC4525M1	339	678	1,017	M45×1.5	23～91	0.15～5.0
MC4525M2					77～300	
MC4525M3					261～1,043	
MC4525M4					885～3,538	
MC4550M1	678	1,356	2,034	M45×1.5	45～181	0.15～5.0
MC4550M2					154～617	
MC4550M3					522～2,087	
MC4550M4					1,769～7,076	
MC4575M1	1,017	2,034	3,051	M45×1.5	68～272	0.15～5.0
MC4575M2					231～925	
MC4575M3					785～3,139	
MC4575M4					2,654～10,614	
MC6450M1	1,695	3,390	5,085	M64×2	135～544	0.15～5.0
MC6450M2					463～1,851	
MC6450M3					1,569～6,278	
MC6450M4					5,307～21,228	
MC64100M1	3,390	6,780	10,170	M64×2	272～1,089	0.15～5.0
MC64100M2					925～3,701	
MC64100M3					3,139～12,556	
MC64100M4					10,614～42,457	
MC64150M1	5,084	10,168	15,252	M64×2	408～1,633	0.15～5.0
MC64150M2					1,388～5,552	
MC64150M3					4,708～18,833	
MC64150M4					15,921～63,685	



お見積・ご注文は  
MISUMI-VONA e-Catalog

<http://jp.misumi-ec.com/>