

P.1-1886<材質表>

ホース材質表記の訂正

■非塩ビホース



RoHS

Type			M材質	
ホース単体	片側かしめ	両側かしめ	ホース	かしめ金具
HOSPW	HOSPWK	HOSPWR	ポリオレフィン+スチレン系樹脂+補強糸：ポリエステル系	かしめ部：アルミ 継手部：SUS304(A・B形状)
SNHRW	SNHRWK	SNHRWR	ポリオレフィン+スチレン系樹脂+補強糸：ポリエステル系	SUS304(C形状)
SNHB	SNHBK	SNHBR	ポリオレフィン+スチレン系樹脂+補強コイル：硬鋼線	SUS304(C形状)


ホース本体

ホース長さ




片側かしめ

ホース長さ(かしめ金具含む)



両側かしめ

ホース長さ(かしめ金具含む)



<訂正用>

M材質	
ホース	かしめ金具
ポリオレフィン+スチレン系樹脂+補強糸：ポリエステル系	かしめ部：アルミ 継手部：SUS304(A・B形状)
ポリオレフィン+スチレン系樹脂+補強糸：ポリエステル系	SUS304(C形状)
ポリオレフィン+スチレン系樹脂+補強コイル：硬鋼線	SUS304(C形状)