

型式		長さ L (m)	厚さ T 実寸	幅 W (m)	質量 (kg)*			L1		L10		L50	
								¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
Type	T(呼び)				L1	L10	L50	1~9本	10~50	1~9本	10~50	1~9本	10~50
HPEFT	0.2	1 10 50	0.2	1.2	0.4	4.2	13.1	600	570	4,500	4,270	18,300	17,380
HPEDT								1,000	950	7,360	7,000	33,600	31,920
HPEGT			0.22	1.1	0.3	2.6	12.7	2,250	2,130	16,500	15,670	61,600	58,520
HPEHT			0.18	1.2	0.3	2.5	12.6	1,300	1,230	11,600	11,020	49,000	46,550
HPELT			0.19	0.82	0.2	2.4	12.0	950	900	7,500	7,120	24,300	23,080

① m単位の指定です。

*紙芯を含んだ質量です(L1を除く)。

①表示数量超えはお見積り