

注釈を一部追加

❗ 取付穴フリー指定タイプはP.1018をご覧ください。



型式		対応フレーム	M (並目)	H	L	B	K	C	T	D
Type	No.									
CPHAL	10	20角・30角	10	45	70	36	23	31	8	14
	12		12							
	12A	25角・40角*・50角	16	50	95	57	40	50	10	20
	16	45角・60角								

*5-4040は、No.10・12・16に対応します。

<貼り付け用>

型式		対応フレーム	M (並目)	H	L	B	K	C	T	D	G	取付穴寸法					質量 (g)	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~
Type	No.											E1	E2	F1	F2	F3			
CPHAL	10	20角・30角	10	45	70	36	23	31	8	14	13	40	55	10	15	—	135	1,400	1,330
	12		12											12.5	20	25			
	12A	25角・40角*・50角	16	50	95	57	40	50	10	20	17	55	75	22.5	30	—	165	1,450	1,377
	16	45角・60角												285	2,120	2,014			

*5-4040は、No.10・12・16に対応します。