

DN 値の表内の文言を訂正。

LX2602	レール部	ボールねじ部	支持軸受部
静的安全係数	114.09	241.76	129.42
座屈荷重 (N)	—	5562.02	—
許容引張圧縮荷重 (N)	—	4818.06	—
危険速度 (min^{-1})	—	12485	—
DN値	—	62250	—
定格寿命 (km)	1.6×10^6	25.64×10^6	22.41×10^6
最大軸方向荷重 (N)	—	9.311	—
使用最大回転数 (min^{-1})	—	7500	—

<訂正用>

114.09

<訂正用>

1.6×10^6