

赤枠箇所を訂正・削除。

フラッププレート

●セット部品表(仕様:一般用の場合)

部品番号	商品型式	呼び	
		40	40W
①	CHEA40	2個	2個
②	CHEA40W	—	1個
※③	CHEP40-75	1個	2個
※④	CHEP40-100	1個	2個

※A75の場合③が該当し、A100の場合④が該当します。

●許容張力と参考重量

呼び	許容張力(N)				参考重量(kg/m)	
	CHEP	CHEFS	CHEFC	CHEFY	A75	A100
40	390	320	460	380	0.86	0.94
40W	390	320	460	380	1.65	1.81

●適合チェーン選定方法 P1578
 ●呼び400Wのチェーンに適合するスプロケットはこちら P1585
 ●チェーンの曲げ角度は決まっており、使用するスプロケットを歯数14以上でご選定ください。
 ●セットはフラッププレートとワンタッチブロックチェーンのアタッチメントタイプ(P1579)のセットです。
 ●許容張力・耐食性の一覧はこちら P1577
 ●リンクを外す際に傷が付くことがあります。

●フラッププレートはバック販売(20個入り)のみとなります。

フラットチェーンセット

型式		A	リンク数	列数	ピッチ	B	C
Type	呼び						
セット CHEP CHEFS CHEFC CHEFY	40	75	リンク数指定 1~99	1	12.7	37.2	12.2
		100	リンク数固定 20 100			62.2	
	40W	75	リンク数固定(バラ) 20-NA	2		37.2	
		100				62.2	

●リンク数20NA(バラ)はリンクが連結されておりません。リンク数の端数調整や補修用スペアとしてお使いください。

フラッププレート

型式		A	B	C	¥基準単価 (単位:1パック)			
Type	呼び				CHEP	CHEFS	CHEPC	CHEFY
フラッププレート CHEP CHEFS CHEPC CHEFY	40	75	37.2	11.7	840	1,040	1,280	2,140
		100	62.2		960	1,200	1,480	2,480

フラットチェーンセット(リンク数固定タイプ)

型式		A	¥基準単価 (単位:20リンク)				¥基準単価 (単位:100リンク)			
Type	呼び		CHEP	CHEFS	CHEFC	CHEFY	CHEP	CHEFS	CHEFC	CHEFY
セット CHEP CHEFS CHEFC CHEFY	40	75	3,500	4,200	5,400	9,000	15,000	17,800	22,800	38,100
		100	3,660	4,380	5,620	9,380	17,700	21,200	27,900	46,400
	40W	75	5,400	6,420	8,300	13,840	23,000	27,300	35,100	58,700
		100	5,560	6,600	8,520	14,220	23,600	28,100	36,100	60,400

フラットチェーンセット(リンク数指定タイプ)

型式		A	¥基準単価 (単位:1リンク)			
Type	呼び		CHEP	CHEFS	CHEFC	CHEFY
セット CHEP CHEFS CHEFC CHEFY	40	75	225	269	345	576
		100	235	381	360	600
	40W	75	346	411	531	886
		100	356	423	546	910

●リンク数固定の方が安くご購入いただけます。

■注文方法
 リンク数固定タイプと、リンク数固定タイプ(バラ)orリンク数指定タイプを組み合わせてください。
 (例)CHEPを338リンク注文する場合
 注文方法1:リンク数固定(100リンク)×3本+リンク数固定(20リンク)×1本+リンク数固定(20リンクバラ)
 ×1袋=52,000円
 注文方法2:リンク数固定(100リンク)×3本+リンク数指定(38リンク)×1本=53,550円

Order 注文例

型式	A	リンク数
CHEP40	75	100
CHEP40	100	100



<訂正用>

●フラッププレートはバック販売(20個入り)のみとなります。

Order 注文例

型式	A	リンク数
CHEP40	75	100
CHEP40	100	100

フラットチェーンセット

型式		A	リンク数	列数	ピッチ	B	C
Type	呼び						
セット CHEP CHEFS CHEFC CHEFY	40	75	リンク数指定 1~99	1	12.7	37.2	12.2
		100	リンク数固定 20 100			62.2	
	40W	75	リンク数固定(バラ) 20-NA	2		37.2	
		100				62.2	

●リンク数20NA(バラ)はリンクが連結されておりません。リンク数の端数調整や補修用スペアとしてお使いください。

フラッププレート

型式		A	B	C	¥基準単価 (単位:1パック)			
Type	呼び				CHEP	CHEFS	CHEPC	CHEFY
フラッププレート CHEP CHEFS CHEPC CHEFY	40	75	37.2	11.7	840	1,040	1,280	2,140
		100	62.2		960	1,200	1,480	2,480

フラットチェーンセット(リンク数固定タイプ)

型式		A	¥基準単価 (単位:20リンク)				¥基準単価 (単位:100リンク)			
Type	呼び		CHEP	CHEFS	CHEFC	CHEFY	CHEP	CHEFS	CHEFC	CHEFY
セット CHEP CHEFS CHEFC CHEFY	40	75	3,500	4,200	5,400	9,000	15,000	17,800	22,800	38,100
		100	3,660	4,380	5,620	9,380	17,700	21,200	27,900	46,400
	40W	75	5,400	6,420	8,300	13,840	23,000	27,300	35,100	58,700
		100	5,560	6,600	8,520	14,220	23,600	28,100	36,100	60,400

フラットチェーンセット(リンク数指定タイプ)

型式		A	¥基準単価 (単位:1リンク)			
Type	呼び		CHEP	CHEFS	CHEFC	CHEFY
セット CHEP CHEFS CHEFC CHEFY	40	75	225	269	345	576
		100	235	381	360	600
	40W	75	346	411	531	886
		100	356	423	546	910