

赤枠箇所を訂正。

型式		リンク数	ピッチ	W	H1	H2	曲げ半径
Type	呼び						
標準 CHEC CHECS CHECC CHECY	アタッチメント CHECA CHEACS CHEACC CHEACY	リンク数指定 1~99 リンク数固定 20 100 リンク数固定(バラ) 20-NA	19.05	36	17.5	12	R67

◎リンク数20NA(バラ)はリンクが連結されておりません。リンク数の端数調整や補修用スペアとしてお使いください。

■リンク数固定タイプ

型式		¥基準単価 (単位:20リンク)				¥基準単価 (単位:100リンク)				
Type	呼び	CHEC CHECA	CHECS CHEACS	CHECC CHEACC	CHECY CHEACY	CHEC CHECA	CHECS CHEACS	CHECC CHEACC	CHECY CHEACY	
標準 CHEC CHECS CHECC CHECY	アタッチメント CHECA CHEACS CHEACC CHEACY	60	1,960	2,320	3,020	5,040	8,400	9,800	12,800	21,400

■注文方法

リンク数固定タイプと、リンク数固定タイプ(バラ)orリンク数指定タイプを組み合わせてください。

(例)CHECを338リンク注文する場合

注文方法1:リンク数固定(100リンク)×3本+リンク数固定(20リンク)×1本+リンク数固定(20リンクバラ)×1袋=29,120円

注文方法2:リンク数固定(100リンク)×3本+リンク数指定(38リンク)×1本=29,988円

■リンク数指定タイプ

型式		¥基準単価 (単位:1リンク)				
Type	呼び	CHEC CHECA	CHECS CHEACS	CHECC CHEACC	CHECY CHEACY	
標準 CHEC CHECS CHECC CHECH CHECY	アタッチメント CHECA CHEACS CHEACC CHEACH CHEACY	60	126	148	193	323



Order  
注文例

型式	—	リンク数
CHEC60	—	73
CHEAC60	—	20-NA



Example  
使用例

CNTR-67-SFT1



<訂正用>

型式		リンク数	ピッチ	W	H1	H2	曲げ半径
Type	呼び						
標準 CHEC CHECS CHECC CHECY	アタッチメント CHECA CHEACS CHEACC CHEACY	リンク数指定 1~99 リンク数固定 20 100 リンク数固定(バラ) 20-NA	19.05	36	17.5	12	R67

◎リンク数20NA(バラ)はリンクが連結されておりません。リンク数の端数調整や補修用スペアとしてお使いください。

■リンク数固定タイプ

型式		¥基準単価 (単位:20リンク)				¥基準単価 (単位:100リンク)				
Type	呼び	CHEC CHECA	CHECS CHEACS	CHECC CHEACC	CHECY CHEACY	CHEC CHECA	CHECS CHEACS	CHECC CHEACC	CHECY CHEACY	
標準 CHEC CHECS CHECC CHECY	アタッチメント CHECA CHEACS CHEACC CHEACY	60	1,960	2,320	3,020	5,040	8,400	9,800	12,800	21,400

■リンク数指定タイプ

型式		¥基準単価 (単位:1リンク)				
Type	呼び	CHEC CHECA	CHECS CHEACS	CHECC CHEACC	CHECY CHEACY	
標準 CHEC CHECS CHECC CHECH CHECY	アタッチメント CHECA CHEACS CHEACC CHEACH CHEACY	60	126	148	193	323



Order  
注文例

型式	—	リンク数
CHEC60	—	73
CHEAC60	—	20-NA