

「■後入れストップ」の図面数値と型式表の訂正

■後入れストップ **RoHS**

HNAST5
HNBST5

Type	材質
①HNAST5	ポリプロピレン
②HNBST5	SUS301

型式 Type	対応後入れ ストップナット	色	L	B	L1	B1	¥基準単価		¥スライド単価	
							1~49コ	50~499	500~999	1000~1500
HNAST5	HNTA5 HNTAV5 HNTAZ5	白	15	6.6	22	5	15	10	10	9
HNBST5	HNTASN5 HNTASS5	—	16	7.5	21	4	18	18	14	13

<訂正用>

HNAST5
HNBST5

型式 Type	対応後入れ ストップナット	色	L	B	L1	B1
HNAST5	HNTA5 HNTAV5 HNTAZ5	白	15	6.6	22	5
HNBST5	HNTASN5 HNTASS5	—	16	7.5	21	4