

「■後入れストップ・金属ストップ」の図面数値と型式表の訂正

■後入れストップ・金属ストップ
RoHS

① ②

Type	材質
① HNA6T6	ポリプロピレン
② HNB6T6	SUS301

HNA6T6 (ポリプロピレン)
HNB6T6 (SUS301)

型式	対応後入れ ストップナット	色	L	B	L ₁	B ₁	¥基準単価		¥スライド単価	
Type							1~499コ	500~999	1000~1500	
HNA6T6	HNTA6 HNTAV6 HNTAZ6	白	17	10.3	24	7.8	10	10	9	
HNB6T6	HNTASN6 HNTASS6	—	18	10.5	23	6	18	14	13	

<訂正用>

HNA6T6 (ポリプロピレン)
HNB6T6 (SUS301)

型式	対応後入れ ストップナット	色	L	B	L ₁	B ₁
HNA6T6	HNTA6 HNTAV6 HNTAZ6	白	17	10.3	24	7.8
HNB6T6	HNTASN6 HNTASS6	—	18	10.5	23	6