

P.1232 (規格表)

赤枠内 L寸法の数値を変更

①R (PT)	②G (PF)	l	l_1	d	B	L	型 式		¥基準単価 1~9本
							Type	No.	
1/8	1/8	10	13	4	14	29	SUS-TKMM	11	1,170
1/4	1/4	12	14	5	14	31		22	800
3/8	3/8	13	16	8	19	35		33	900