

P595 (規格表)

支点用段付きねじ L寸法は0.1mm単位での指定になります。

■フリー指定タイプ

Catalog No.		L 指定0.1mm単位	A 選択	E 指定0.1mm単位	F 指定1mm単位	M×P (並目)	ℓ	W	B	h	h <sub>1</sub>	C	W <sub>1</sub>	G		
Type	D															
マイナス溝 FCBBD FCBBDH FCBD (D4~12)	二面幅 FCBDBW	4	1~20  (FCBDBR FCBDBRH FCBDRは 5~20)	2.0~4.0	6 8	3・4	2.6×0.45	0.8	0.8	2	1	2	0.5	5	7	
	FCBDBW	5			8 10	3~6	3×0.5	1		2.5		2.5		7	8	
	FCBDBWH	6		2.5~4.0	10 12	4~8	4×0.7	1.2	1.2	3	1.5	3	1	8	10	
	FCBDW	8			12 16	5~10	5×0.8	1.4		4		3.5		10	13	
	六角穴 FCBDBR FCBDBRH FCBDR	六角頭 FCBDBL		10	3.0~5.0	6~12	16 18 20	6×1.0	1.5	1.4	5	1.8	4	1	13	17
		FCBDBL		12			8~12	8×1.25		1.5		2			14	19
FCBDBRH		13	18 20 22 24	10~15		10×1.5	—	—	15							
FCBDL		15	20 22 24			17										

<修正用>

L  
指定0.1mm単位