

赤枠内 表記を一部変更

■ダブルディスクタイプ

Catalog No.		許容トルク (N・m)	許容偏角 (°)	許容偏心 (mm)	静的ねじり ばね定数 (N・m/rad)	最高回転数 (r/min)	慣性モーメント (kg・m ²)	許容 エンドプレイ (mm)	質量 (g)
Type	No.								
SCPW	21	1.2	1.0	0.10	380	10000	1.11×10^{-6}	±0.20	17
	28	1.6	1.2	0.15	1300	10000	4.68×10^{-6}	±0.20	42
	34	4.0	1.5	0.20	2800	10000	1.10×10^{-5}	±0.20	65
	46	10.0	1.5	0.25	6200	10000	4.70×10^{-5}	±0.30	151
	55	25.0	1.5	0.25	12000	10000	1.19×10^{-4}	±0.30	260

■シングルディスクタイプ

Catalog No.		許容トルク (N・m)	許容偏角 (°)	静的ねじり ばね定数 (N・m/rad)	最高回転数 (r/min)	慣性モーメント (kg・m ²)	許容 エンドプレイ (mm)	質量 (g)
Type	No.							
SCPS	21	1.2	1.0	480	10000	7.90×10^{-7}	±0.10	12
	28	1.6	1.2	1800	10000	3.24×10^{-6}	±0.10	30
	34	4.0	1.5	3600	10000	7.60×10^{-6}	±0.10	45
	46	10.0	1.5	10000	10000	3.23×10^{-5}	±0.15	105
	55	25.0	1.5	20000	10000	8.19×10^{-5}	±0.15	180

<訂正用>

1

380

2

480