

赤枠内 B寸法の一部表記を削除

| Catalog No. | | | | | P 指定0.01mm単位 | B 指定0.1mm単位 | R A形状・C形状のみ 指定1mm単位 | G B形状のみ 指定1mm単位 | L 指定1mm単位 | T 指定0.5mm単位 |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|----|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| Type | 固定部形状 | 材質 記号 | 導入部 形状 | D | | | | | | |
| LP (丸) LPD (ダイヤ) (D≥3) | M (圧入) U (内ねじ) (D≥6) X (おねじ) (D≥3) | J G Y B R S D C | A B C | 2 | 2.50~ 4.00 | 2.0~25.0(10.0) | A形状 R≥P/2 C形状 R≤P/2 | G≤P | 2~ 6 | 1.0~10.0 |
| | | | | 3 | 3.50~ 6.00 | 2.0~25.0(10.0) | | | 3~ 6 | |
| | | | | 4 | 3.50~ 7.00 | 2.0~25.0(10.0) | | | 4~ 8 | |
| | | | | 5 | 4.00~ 8.00 | 2.0~30.0(10.0) | | | 5~10 | |
| | | | | 6 | 5.00~10.00 | 2.0~40.0(12.0) | | | 6 (10)~12 | |
| | | | | 8 | 6.00~11.00 | 2.0~40.0(15.0) | | | 8 (14)~16 | |
| | | | | 10 | 8.00~13.00 | 3.0~50.0(20.0) | | | 10 (14)~20 | |
| | | | | 12 | 10.00~15.00 | 3.0~50.0(20.0) | | | 12 (14)~24 | |
| | | | | 16 | 13.00~18.00 | 5.0~50.0(20.0) | | | 16~32 | |
| | | | | 20 | 16.00~22.00 | 5.0~50.0(20.0) | | | 20~40 | |

④ B寸()とL寸()は、ダイヤタイプに適用

<訂正用>

| B 指定0.1mm単位 |
|----------------|
| 2.0~25.0 |
| 2.0~25.0(10.0) |
| 2.0~25.0(10.0) |
| 2.0~30.0(10.0) |
| 2.0~40.0(12.0) |
| 2.0~40.0(15.0) |
| 3.0~50.0(20.0) |
| 3.0~50.0(20.0) |
| 5.0~50.0(20.0) |
| 5.0~50.0(20.0) |