

P.1081 (規格表)

PIJC89のとき、T寸の数値は6.0となります。

型式			内径・ネジ			ストリップボルト						蝶ネジ		テーパ		¥単価 1~4コ									
Type	D	L				長さ			頭							セット品 ストレート		セット品 テーパ		単品					
			P	M	f	F	ℓ	E	A	B	h	d	k	KJLP	KJLPC	KJLPN	KJLPNC	KJLPT	KJLPCT	KJLPNT	KJLPNCT	KJLJC	KJLJCN	KJSBC	
(セット品) ストレート	12	15	6	M4	6	7	30	4	9	3	15	21	3	660	800	610	750	800	970	740	920	270	240	390	
		25	6	M4	6	7	40	4	9	3	15	21	3	720	840	650	790	850	1,020	790	970	300	270	420	
テーパ (単品)	20	15	10	M8	8	12	25	8	16	6	24	31	3.5	680	840	630	790	830	1,000	770	950	280	250	430	
		30	10	M8	8	12	40	8	16	6	24	31	3.5	700	860	650	810	880	1,050	820	1,000	310	280	460	

訂正用

