

対応カラーNo.変更

■L寸固定タイプ

Catalog No.		L 選択	(M) 適用ボルト	ゴムのみ H1	カラー付		ゴムのみ ¥単価1~4コ				カラー付 ¥単価1~4コ				
Type	D				H2	対応カラーNo.	RBZNK RBZCK	RBZUK	RBZSK RBZAK	RBZFK	四三酸化鉄皮膜 RBZ□K-C	無電解ニッケルメッキ RBZ□K-M	SUS304 RBZ□K-S		
ゴムのみ RBZNK (ニトリルゴム ショアA70) RBZCK (クロロプレンゴム ショアA65) RBZUK (低弾性ゴム ショアA32) RBZSK (シリコンゴム ショアA70) RBZAK (シリコンゴム ショアA50) RBZFK (ふっ素ゴム ショアA80)	12	12	M 3	5	5	—	3	390	930	840	1,150	130	140	190	
	15	12 15 15 20	M 4			4									
	20	20 25	20 25	M 5	7	7	4A	5	460	1,040	950	1,660	130	140	190
							5								
	25	20 25	20 25	M 6	8	8	6	6	510	1,200	1,100	2,100	160	170	220
							8								
	30	20 25 30	25 30 40	M 6	10	8	6	8	550	1,300	1,170	2,400	160	170	220
							8								
	カラー付 ゴム選択-カラー仕様選択 RBZ□K-C (四三酸化鉄皮膜) RBZ□K-M (無電解ニッケルメッキ) RBZ□K-S (SUS304)	40	30 40 30 40 50	M10 M12	12	10	10	10	880	1,820	1,660	4,350	180	190	240
							12								340
50		30 40 40 50	M10 M12	15	10	10	10	10	1,080	2,190	2,000	5,440	180	190	240
							12								340
60		30 40 40 50	M10 M12	15	10	10	10	10	1,300	2,570	2,330	5,510	180	190	240
							12								340

① D12のカラー付はありません。② 低弾性ゴム (RBZUK)、ふっ素ゴム (RBZFK)はL≤30です。③ 対応カラー寸法詳細は右ページ座ぐりウレタン・ゴム用カラー参照。

<訂正用>

対応カラーNo.
—
3
4
4A
5
6
8
6
8
10
12
10
12
10
12