

P.1327 (規格表)

角シムのT寸選択範囲に0.5と1.0追加

型式 Type							A 指定1mm単位	B 指定1mm単位	T (選択)	Q(キリ欠き穴タイプ) 選択	D(丸穴タイプ) 指定1mm単位	指定0.1mm単位			
—キリ欠き穴タイプ—			—丸穴タイプ—									E	C	P	
角シム	穴1コ	穴2コ	穴3コ	穴1コ	穴2コ	穴3コ	16~150	10~150	(0.05)	5.8 6.5 7.5 8.5 10.5 12 13 14	15 17 20 21 25 30 31	3~100	7.9~142.1	0~95.0	10.8~134.2 ①穴1コタイプ ASAFB・ASACB ASAFS・ASACS CIAHFB・CIAHFS CIAHCB・CIAHCS は指定不要 /
SPCC相当	ASAFB	ASFFB	ASCFB	ASACB	ASFBC	ASCCB			0.1						
黄銅(C2801P)	ASAFB	ASFFB	ASCFB	ASACB	ASFBC	ASCCB			0.2						
SUS304	ASAFS	ASFFS	ASCFS	ASACS	ASFCS	ASCCS			0.3						
積層シム	穴1コ	穴2コ	穴3コ	穴1コ	穴2コ	穴3コ			0.5						
黄銅(C2801P)	CIAHFB	CIFHFB	CICHFB	CIAHCB	CIFHCB	CICHCB			1.0						
SUS304	CIAHFS	CIFHFS	CICHFS	CIAHCS	CIFHCS	CICHCS			(3.0)						
									0.5						
									1.0						

<訂正用>

T (選択)
(0.05)
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
(3.0)
0.5
1.0