

# P1708 (性能表)

赤枠内の表記を一部修正

## ■ 定格・性能

定格絶縁電圧	250V	定格電流	20A	適合電線	5.5mm <sup>2</sup>	端子ねじ	M4 (推奨締付トルク:1.4~1.8N・m)
絶縁抵抗	DC500Vメガ 100MΩ以上					耐電圧	AC2000V 1分間異常なし
使用温度・湿度範囲	-10~150℃ 45~85%RH (ただし凍結または結露しないこと)						
準拠規格	JIS C 2811工業用端子台						



Order  
注文例

Catalog No.

MSNDT8



Delivery  
出荷日

5

日目発送



ストーク B

200円/1本



P.82

📍 同一サイズ3本以上は一律540円

<訂正用>

定格絶縁電圧

絶縁抵抗

使用温度・湿度範囲

準拠規格