

P1725 (規格表)

ねじ取付タイプ

Catalog No.	取付ピッチ (min.)	フルストローク	スプリング圧		許容電流	抵抗値	交換 目安回数	圧入用取付穴 寸法 (参考)	¥単価		
			初期	2/3ストローク					1~49本	50~99	100~499
GNP6	0.8mm	3.4mm	26gf	80gf	0.5A	50mΩ	10万回	0.48~0.5mm	740	700	670
GNP8	1.0mm	3.4mm	23gf	80gf	1A			0.58~0.6mm	720	680	650
GNP10	1.27mm	4.5mm	17gf	80gf	2A		30万回	0.83~0.85mm	650	620	590
GNP12	1.5mm	4.0mm	32gf	95gf	3A			1.03~1.05mm	560	530	500
FNP10	3.0mm (6.0mm)	4.5mm	60gf	105gf	3A	80mΩ	30万回	M2×0.25	560	530	500
FNP10N (ナット付)			660	630					590		
FNP10HD			56gf	175gf					560	530	500
FNP10HDN (ナット付)			660	630					590		
FNP13	5.0mm (7.0mm)	4.0mm	60gf	100gf	3A	80mΩ	30万回	M2.5×0.35	600	570	540
FNP13N (ナット付)			700	670					630		
FNP13HD			58gf	175gf					600	570	540
FNP13HDN (ナット付)			700	670					630		

Ⓢ 取付ピッチの ( ) はナット付に適用

<訂正用>

圧入用取付穴 寸法 (参考)
0.48~0.5mm
0.58~0.6mm
0.83~0.85mm
1.03~1.05mm
M2×0.25
M2.5×0.35