

P.1730 (注釈)

注釈に分岐タイプ追加

■ホース本体：青色 ノズル：オレンジ

型式			No.	ホース内径 (インチ)	リンク数 指定	コネクタ・バルブサイズ R/Rc (PT)		分岐タイプ		先端形状選択
Type	取付け部 選択	分岐 選択				コネクタ	バルブ	Rリンク数指定	Lリンク数指定	
HOS	AJ VA VAF	(スタンダード タイプ) 指定無し	2	1/4	0~30	1 (1/8)	2 (1/4)	0~20	0~20	A1・A2・A3・B1・B2・B3・C1・C2・D1・M1・M2
						2 (1/4)				
			3	3/8		3 (3/8)	3 (3/8)			
				4 (1/2)		4 (1/2)				
		4	1/2	3 (3/8)			A1・A2・A3・B1・B2・B3・D1			
				4 (1/2)						

⚠ HOSVAF・分岐タイプは、No.3を選択できません。

<訂正用>

⚠ HOSVAF・分岐タイプは、No.3を選択できません。