

P.1765 (規格表)

超短おねじタイプのM-Pitchが12-17.5のとき、Lは28になります。

■フローティングコネクタ-超短おねじタイプ-

型式		F	W	L ₁	A	L	T	P.C.D	d	d ₁	H	E	G	許容偏心量 U	許容偏角度 A°	St (参考)	使用荷重 kgf (N)	質量 (g)	
Type	M-Pitch																	ラウンドタイプ	コンパクトタイプ
ラウンドタイプ FJMCR FJMCRT FJMCRS	5-0.8	10	7	4	44	16	10.5	32.1	6	9.5	5.5	23	32.1	0.5	4	0.65	~20(196.1)	103	67
	6-1.0	12																105	69
	8-1.25	15	10	5	50	20	13	36.6	7	11	6	26	36.6		173	113			
	10-1.5	15	12	6	52	25	17	38.6				28	38.6		~80(784.5)	246	163		
コンパクトタイプ FJMCC FJMCCT FJMCCS	12-1.75	18	17	7	66	28	19.5	49.6	9	14	8	36	49.6	1.0	5	1.4	~440(4315)	445	298
	16-2.0	20	22	9	70	35	24.5	53.6				40	53.6			1.5	~650(6374)	653	457
	20-2.5	25	27	10	88	45	31.5	68.1	12	18	10	51	68.1			1.9	~900(8826)	1304	928

<訂正用> 28