MSHNTW・MSHNTLの端子箱材質訂正

MSHNN

（No.1）
単相



（No.3・5）
三相



HS＝有効発熱部

MSHNTW

（テフロン被覆）
単相
使用最高液温：80℃



MSHNTL

（テフロン被覆）
単相
使用最高液温：80℃



Type	Ⓜ 材質			
	エレメント	サポート	フック	端子箱
MSHNN	銅（ニッケルメッキ）	SUS304	SUS304	フェノール樹脂
MSHNTW		フッ素樹脂（PTFE）		
MSHNTL				

<訂正用>

端子箱
フェノール樹脂