

赤枠内 表記を一部修正

Catalog No.		d	指定10mm単位	指定0.1mm単位			d1	ベアリング寸法				
Type	D		L	X	Y	Z		No.	D1H8	B		
ストレートタイプ ROFAWC	30	8	100~400	—	—	—	15	B698ZZ	19	6		
		10						B6900ZZ	22			
		12						B6901ZZ	24			
	40	12					B6901ZZ	24				
		15					B6902ZZ	28				
		20					B6804ZZ	32				
*15 *20 *25	50	*15		7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~7.0	17	B6902ZZ	28	7		
		*20		—	—	—	22	B6804ZZ	32			
		*25		—	—	—	27	B6905ZZ	42			
	*20 *25 *30	60		*20	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~7.0	22	B6904ZZ		37	9
				*25	—	—	—	32	B6905ZZ		42	
				*30	—	—	—	—	B6906ZZ		47	

❗ 栈溝付タイプは
*印のついたサイズ
のみ適用となります。

<訂正用>

