

P.1919 (規格表)

枠内 赤文字表記部を修正

Catalog No.		M (細目)	D	D1	L	L1	L2	a	d	P	ℓ	荷量(N)		¥単価 1~29口
Type	呼び											min.	max.	
BCHPT	16	16×1.5	19	13.5	14	1.5	9	2	5.56	15.4	1.5	23	30	1,500
	20	20×1.5	24	16.5	17	2.5	10	2	8.73	18.5	2	24	38	1,750
	24	24×1.5	28	20.5	21.5	3.5	12	2.5	10.32	24		24	55	2,000

kgf=N×0.101972

<訂正用>

P
15.4
18.5
24.0