

台形溝の図面訂正



RoHS

④ 型式 は非対応

台形溝		U溝		材質	S表面処理
A形	B形	A形	B形		
MBRDF	MBRD	MBRF	MBR	S45C	四酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
MBRDFM	MBRDM	MBRFM	MBRM		
—	MBRDS	—	MBRS	SUS304	—
MBRDFA	MBRDA	MBRFA	MBRA	A5052	白アルマイト


台形溝

A形

MBRDF
MBRDFM
MBRDFA

B形 (ボス付)

MBRD MBRDS
MBRDM MBRDA



④ 台形溝は丸ベルトのすべりを抑えます。詳細は右頁をご覧ください。
※キヤ溝寸法の詳細はP.1946をご覧ください。


軸穴仕様

H 丸穴

P 丸穴+タップ

N 新JIS
キー溝穴+タップ


C 旧JIS
キー溝穴+タップ



U溝

A形
MBRF
MBRFM
MBRFA

B形 (ボス付)
MBR
MBRM
MBRA



<訂正用> 台形溝

A形

MBRDF
MBRDFM
MBRDFA

B形 (ボス付)

MBRD MBRDS
MBRDM MBRDA

