


注釈の訂正

CRONF (スチール)
CRON (スチール)
CROC (スチール+硬質クロムメッキ)



CROS (ステンレス)



CROJ (樹脂)



CROJS (樹脂ローラ・ステンレスフレーム)



RoHS






ローラピッチ		①ローラ		ベアリング		②フレーム		③ねじ・ナット	
P=30	P=35	M材質	S表面処理	M材質	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	
CRONF	CRON	スチール	三価クロメート	スチール	スチール	ZAMメッキ※	スチール	三価クロメート	※ZAMメッキ (亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の) 溶融メッキ
—	CROC		硬質クロムメッキ						
—	CROS	ステンレス	—	ステンレス	ステンレス	—	ステンレス	—	
—	CROJ	ポリアセタール	—	スチール	スチール	ZAMメッキ※	スチール	三価クロメート	
—	CROJS		ステンレス	—	ステンレス	—	ステンレス	—	

CRONF (スチール)
CRON (スチール)
CROC (スチール+硬質クロムメッキ)

CROS (ステンレス)

CROJ (樹脂)

CROJS (樹脂ローラ
ステンレスフレーム)



*溝幅寸法は5.2^{+1.2}となります。(M5ボルト適合)

<訂正用>

*溝幅寸法は5.2^{+1.2}となります。(M5ボルト適合)