

## 最大許容張力の訂正

## ■リンク数指定タイプ

型式	リンク数指定 (偶数指定)	最大 許容張力(kN)	¥単価		カット費
			160リンク未満	160リンク以上	
(チェーン)CHE60	4~	8.83	21× <input type="text" value="リンク数"/>	20× <input type="text" value="リンク数"/>	¥470

## ■ユニットタイプ

型式	① 最大 許容張力(kN)	¥単価
(チェーン)CHE60-U(160リンク、周長3048mm)	8.83	3,200

②

※①リンク数は偶数リンクでご指定ください。(ジョイントリンク1個含む)

②長尺(1ユニットリンク数超)の場合、ユニット単位の荷作り構成となります。

例)CHE60-200の場合、160リンク+40リンクの2分割構成となります。

③価格計算例

CHE60-200 20円(1リンク単価)×200(リンク数)+470円(カット費)=4,470円

&lt;訂正用&gt;

①

最大 許容張力(kN)
8.83

②

最大 許容張力(kN)
8.83