

HFSR8-808040の断面2次モーメント数値訂正

型式		L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥単価 300mm未満	¥単価/m 300mm以上
					ℓx	ℓy		
HFS8	4040	50~4000	1.73	640	10.4×10 ⁴	10.4×10 ⁴	450	1,510
	4080		3.00	1109	19.8×10 ⁴	71.9×10 ⁴	810	2,730
	8080		4.57	1691	129.1×10 ⁴	129.1×10 ⁴	1,300	4,360
	808040		4.19	1550	94.2×10 ⁴	94.2×10 ⁴	1,400	4,680
HFSF8	4040		1.63	601	9.63×10 ⁴	9.94×10 ⁴	440	1,480
	4080		2.98	1104	20.3×10 ⁴	70.5×10 ⁴	940	3,140
HFST8	4040		1.61	596	9.86×10 ⁴	9.82×10 ⁴	440	1,470
	4080		3.10	1149	21.18×10 ⁴	77.16×10 ⁴	970	3,250
HFSH8	4040		1.65	612	9.74×10 ⁴	10.44×10 ⁴	490	1,660
	4080		3.01	1113	20.67×10 ⁴	70.16×10 ⁴	960	3,200
	8080		7.13	2641	183×10 ⁴	183×10 ⁴	2,100	7,000
HFSC8	4040		1.66	617	9.97×10 ⁴	10.51×10 ⁴	500	1,670
HFSL8	4040		1.27	478	7.54×10 ⁴	7.54×10 ⁴	390	1,330
	4080		2.12	785	13.4×10 ⁴	52.9×10 ⁴	700	2,360
HFSB8* (黒アルマイト)	4040		1.73	640	10.4×10 ⁴	10.4×10 ⁴	550	1,850
	4080		3.00	1109	19.8×10 ⁴	71.9×10 ⁴	960	3,220
	8080		4.57	1691	129.1×10 ⁴	129.1×10 ⁴	1,760	5,880
HFSFB8* (黒アルマイト)	4040		1.63	601	9.63×10 ⁴	9.94×10 ⁴	600	2,000
HFSTB8* (黒アルマイト)	4040		1.61	596	9.86×10 ⁴	9.82×10 ⁴	630	2,120
HFSLB8* (黒アルマイト)	4040		1.27	478	7.54×10 ⁴	7.54×10 ⁴	510	1,710
	4080	2.12	785	13.4×10 ⁴	52.9×10 ⁴	850	2,850	
HFS30A8	40	1.88	694	9.89×10 ⁴	10.64×10 ⁴	600	2,020	
HFS45A8		1.83	676	9.87×10 ⁴	10.37×10 ⁴	620	2,080	
HFS60A8		1.84	679	9.99×10 ⁴	10.53×10 ⁴	600	2,030	
HFSR8		4040	1.53	564	7.79×10 ⁴	7.79×10 ⁴	510	1,720
HFS45TR8	40	2.74	1012	12.23×10 ⁴	38.19×10 ⁴	960	3,230	
HFSR8	808040	3.61	1339	80.99×10 ⁴	80.99×10 ⁴	1,270	4,260	

*黒アルマイトの補修はP.2324を参照ください。

<訂正用>

80.99×10⁴ 80.99×10⁴