

赤枠内 表記を一部変更

Catalog No.		取付高さ	ストローク		D	取り付けプレート部寸法					t	h	(K)	(U)	(J)	ばね定数Kgf/mm		質量 kg	¥単価1~9コ	
Type	No.		Y1 (min)	Y2 (max)		A	C	F	G	d						FLOK	FLOKS		FLOK	FLOKS
FLOK FLOKS (ステンレス)	65	85	75	90	60	105	135	67	103	10.5	2.3 (★2.0)	5	22.4	45	23	1.81	1.58	1.1	2,680	9,530
	75	92 (93)	82.5	97.5														1.2	2,710	9,580
	75A	106 (※102)	96 (※92)	111 (※107)														1.2	2,760	9,640
	100	130	110	135	90	70	110	11	4.5	2.4	73	41	3.09	2.73	1.4	2,790	9,690			
	125	165	145	170											1.5	2,880	9,850			
	150	190	170	195											1.5	2,990	9,990			

(※) FLOKS75Aの場合 () 寸法になります。(★)はFLOKSタイプの寸法になります。(🚫)直接荷重を支持するフロアジャッキはP.2237をご覧ください。

<訂正用>

ばね定数Kgf/mm	
FLOK	FLOKS
1.81	1.58
3.09	2.73