

HFSR8-909045の断面2次モーメント数値訂正

■指定長フレーム *固定長フレーム有効長さ4000mmシリーズ価格表はP.2217を参照

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥単価 300mm未満	¥単価/m 300mm以上
				ℓx	ℓy		
HFS8	4545	2.10	777	15.13×10 ⁴	15.13×10 ⁴	580	1,950
	4590	4.14	1534	32.29×10 ⁴	124.7×10 ⁴	1,190	3,980
	9090	5.80	2162	209.2×10 ⁴	209.2×10 ⁴	1,820	6,070
	909045	5.55	2053	149.6×10 ⁴	149.6×10 ⁴	1,830	6,120
HFSF8	4545	1.97	730	13.88×10 ⁴	14.58×10 ⁴	560	1,880
	4590	3.80	1408	30.92×10 ⁴	116.8×10 ⁴	1,200	4,000
HFST8	4545	1.92	713	14.00×10 ⁴	14.00×10 ⁴	550	1,850
HFSH8	4545	1.97	731	14.30×10 ⁴	14.71×10 ⁴	590	1,980
HFSC8	4545	1.98	735	14.41×10 ⁴	15.02×10 ⁴	590	1,990
HFSL8	4545	1.70	628	11.73×10 ⁴	11.73×10 ⁴	460	1,550
	4590	2.98	1101	22.87×10 ⁴	87.16×10 ⁴	820	2,750
HFSLF8	4545	1.60	590	10.88×10 ⁴	11.33×10 ⁴	450	1,520
HFSLT8	4545	1.58	585	11.13×10 ⁴	11.13×10 ⁴	450	1,520
HFSB8* (黒アルマイト)	4545	2.10	777	15.13×10 ⁴	15.13×10 ⁴	710	2,380
	4590	4.14	1534	32.29×10 ⁴	124.7×10 ⁴	1,500	5,030
	9090	5.80	2162	209.2×10 ⁴	209.2×10 ⁴	2,230	7,450
HFSFB8* (黒アルマイト)	4545	1.97	730	13.88×10 ⁴	14.58×10 ⁴	810	2,720
HFSTB8* (黒アルマイト)	4545	1.92	713	14.00×10 ⁴	14.00×10 ⁴	790	2,650
HFS30A8	45	2.30	851	14.91×10 ⁴	15.95×10 ⁴	760	2,550
		2.22	821	14.73×10 ⁴	15.49×10 ⁴	740	2,470
		2.26	834	14.94×10 ⁴	15.93×10 ⁴	750	2,500
HFSR8	4545	1.79	662	11.30×10 ⁴	11.30×10 ⁴	600	2,020
	909045	4.67	1731	128.2×10 ⁴	128.2×10 ⁴	1,600	5,350

*黒アルマイトの補修はP.2324を参照ください。

<訂正用>

128.2×10 ⁴	128.2×10 ⁴
-----------------------	-----------------------