

P2205 (価格表)

赤枠内 表記を一部修正

本体 タイプ	D	¥単価 1~9コ		
		CHJF・CHJK・CHJS (プラスチック・フェノール)	CHJFM・CHJKM・CHJSM (MCナイロン)	CHJFD・CHJKD・CHJSD (導電性MCナイロン)
自在	50	1,650	—	—
	50A	810	1,560	3,420
	50S	810	—	—
	65	3,100	4,370	8,610
	65A	1,380	—	—
	75	3,600	4,710	10,370
	75A	1,550	—	—
固定	50	1,370	—	—
	50A	680	1,290	3,160
	65	2,460	3,280	7,520
	65A	1,140	—	—
	75	3,090	3,520	9,180
	75A	1,290	—	—
自在+ ストップ付	50A	1,120	1,960	3,820
	65	3,820	—	9,130
	65A	2,700	4,890	—
	75	3,980	—	10,780
	75A	3,020	5,130	—

本体 タイプ	D	¥単価 1~9コ		
		CHJFN・CHJFNS (プラスチック)	CHJNM・CHJNSM (MCナイロン)	CHJND・CHJNSD (導電性MCナイロン)
自在+ ねじ式	50A	1,800	2,850	4,720
	50B	1,940	—	—
	65A	—	—	—
	65B	3,220	4,900	8,850
	75A	—	—	—
	75B	3,380	5,090	10,320
自在+ ねじ式 ストップ付	50A	2,250	—	—
	50B	2,400	2,960	4,800
	65A	—	—	—
	65B	3,540	5,220	9,170
	75A	—	—	—
75B	3,700	5,410	10,640	

<訂正用>

3,820
9,130
—
10,780
—