

P.2374 (規格表)

PFASの断面積と断面2次モーメントの数値訂正

■L寸指定

型式		表面 処理	L 指定1mm 単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥単価 300mm未満		¥単価/m 300mm以上	
Type	No.					I_x	I_y	処理無	アルマイト処理	処理無	アルマイト処理
PFAS	28	N (処理無)	60~4000	0.372	137.8	1.151×10 ⁴	1.151×10 ⁴	160	200	540	680
PFAUS		A (アルマイト処理)		0.786	285	1.655×10 ⁴	1.655×10 ⁴	290	330	980	1,110

<訂正用>

137.8	1.151×10 ⁴	1.151×10 ⁴
-------	-----------------------	-----------------------