

P.2477 (規格表)

先端球面フランジ付タイプのL<sub>1</sub>寸訂正

■先端球面フランジ付タイプ

型式		L	L <sub>1</sub>	d	E	(e)	R	r	B	T	耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥単価 1~9コ	
Type	M(×P)												FJKM	FJKMS
FJKM FJKMS(ステンレス)	12(×1.75)	60 80 100	24	12	12	21.9	6	1	19	10	23.6	115	770	1,320
	16(×2.0)	80 100 120	30.5	16	13.5	27.7	8	2	24	13	44.0	215	1,110	2,010
	20(×2.5)	100 120	36.5	20	14.5	34.6	10	2	30	16	68.6	320	1,330	2,690

<訂正用>

24
30.5
36.5