

P.2478 (規格表)

防振タイプの型式訂正

型式		T	(e)	垂直荷重範囲 (kN)	静的圧縮ばね定数 (kN/mm)	質量 (g)	¥単価 1~9コ
Type	D						
SEPLCR	60	20	6	1.0 ~ 1.7	1.76±15%	360	2,710
	80	20	8	1.0 ~ 2.5	2.35±15%	600	3,410
	100	20	10	1.0 ~ 3.5	2.94±15%	950	3,890

型式		T	(e)	垂直荷重範囲 (kN)	静的圧縮ばね定数 (kN/mm)	質量 (g)	¥単価 1~9コ
Type	D						
SEPLBR	80	20	8	1.0 ~ 2.5	3.00±15%	880	3,650
	100	20	10	1.0 ~ 2.8	3.82±15%	1350	3,950

<訂正用>

SEPLCR