

注文例の訂正



■標準タイプ

型式 [D] [V]
ENJBL5 - 300 - 50

■穴加工付・ネジインサート加工付タイプ

型式 [D] [V] [P.C.D] [ボルト呼び径] [L]
ENJPT3H5 - 200 - 20 - 100 - N4
ENJMAK2H5 - 300 - 50 - 150 - M4 - L4

<訂正用>

[V]
- 50