

注釈の追加





RoHS

□材質	□表面処理	Type	A面形状選択 下図参照	H面形状選択 下図参照
FC250	プライマー塗装(グレー)	IK	X Y K	X Z K T
	四三酸化鉄皮膜	BIK		
	無電解ニッケルメッキ	MIK		
AC7A	—	AIK		


FC250表面処理は黒皮面のみ施しております。

①A面形状選択


IK□□




X(長穴X方向)



Y(長穴Y方向)




K(キリ穴&ノック穴)




②H面形状選択


X(長穴X方向)




Z(長穴Z方向)



K(キリ穴&ノック穴)



T(タップ穴)



<訂正用>

FC250表面処理は黒皮面のみ施しております。