

P.1597 <規格表 軸穴径P_{H7}>

歯数60～80のキー溝穴+タップの軸穴径は12N～35Nになります。

歯数	B	軸穴径P _{H7} (表1)より選択	
		丸穴 丸穴+タップ	キー溝穴+タップ
15	15	6～12	8N～12N
16			
18			
20			
24		6～17	8N～15N
25			
26			
28			
30		8～20	8N～17N
32			
35			
36			
40		10～30	10N～25N
48			
50			
52			
60	12～40	12N～35N	
70			
80			