

P1849 (規格表)

赤枠内 kgf計算式の数値を変更

本体 タイプ	Catalog No.		車輪材質	B*2	H	M	b	t1	ℓ	E	r	許容荷重 (N)			質量 (g)			¥単価 1~9コ		
	Type	D										ゴム車輪	ウレタン輪	ナイロン輪	ゴム	ウレタン	ナイロン	ゴム	ウレタン	ナイロン
ねじ式 タイプ	CMGN	75	R (ゴム)	25	97	16	23	4	40	25	63	600	—	800	476	—	390	430	—	430
		100		29(32)	134	20	30	7		30	80	1000	1000	1000	1026	1474	1000	1,180	1,590	1,460
ねじ式 ストップ付 タイプ	CMGNS	75	U (ウレタン)*1	25	97	16	23	4	40	25	72	600	—	800	523	—	445	520	—	520
		100		29(32)	134	20	30	7		30	98	1000	1000	1000	1133	1690	1100	1,410	1,810	1,690

❗ *1 : 車輪がウレタン車輪の場合、D100のみとなります。❗ *2 : 車輪がゴム車輪の場合Bは () 寸法となります。kgf (荷重) = $N \times 0.101972$