

P.541 (規格表)

ウレタン付カムフォロアの許容回転数を
下記のように訂正します。

Catalog No.		D		許容回転数 (rpm)		
Type		dh7許容差	選択	シヨアA90	シヨアA50	
(Rタイプ・シールなし) (フラットタイプ・シールなし)		5	0	13	1500	250
CFFRR	CFFRU	6	-0.012	16	1300	220
CFFRRS	CFFRUS	8	0	19	1180	190
(Rタイプ・シール付) (フラットタイプ・シール付)		10	-0.015	22	1060	170
CFFRRZ	CFFRUZ			26	930	150
CFFRRZS	CFFRUZS	12	0	30	830	140
	CFFRUZG		-0.018	32	800	130
		16		35	740	120

Catalog No.		D		許容回転数 (rpm)		
Type		dh7許容差	選択	シヨアA90	シヨアA50	
(Rタイプ・シールなし) (フラットタイプ・シールなし)		5	0	13	1500	250
CFFRRU	CFFRUU	6	-0.012	16	1300	220
CFFRRUS	CFFRUUS	8	0	19	1180	190
(Rタイプ・シール付) (フラットタイプ・シール付)		10	-0.015	22	1060	170
CFFRRA	CFFRUA			26	930	150
CFFRRAS	CFFRUAS	12	0	30	830	140
	CFFRUAG		-0.018	32	800	130
		16		35	740	120