

P.825 < 硬度 >

MRSKの硬度は58HRC～となります。

Type	D公差	M 材質	H 硬度	S 表面処理
MRS	0 -0.005	SKH51	58HRC～	—
MRSB				四三酸化鉄皮膜
MRSM		SK4	60HRC～	無電解ニッケルメッキ
MRSK				—
MRSD		SKD11	60HRC～	—
MRSS		SUS440C相当	56HRC～	—
MRSB		SUS304	—	—

P.826 < 硬度 >

KRSK・KRBSKの硬度は58HRC～となります。

外径選択タイプ	外径指定タイプ	M 材質	H 硬度
KRSH	KRBSH	SKH51	58HRC～
KRSK	KRBSK	SK4	
KRSD	KRBSD	SKD11	60HRC～
KRSS	KRBSS	SUS440C	56HRC～
KRSG	KRBSG	SUS304	—