


PI-620 <規格表>

MPCS2560・2580の参考値訂正

型式		曲げ半径 選択	リンク数	取付方向	本体寸法													取付寸法					H (取付高さ)	H <sub>1</sub>	HF (必要空間高さ)	K (円弧+余裕値)	(参考) 長さ1m当りの 重量(kg)
Type	No.				A	B	C	W	P	ℓ	F	T	J	X	D	通孔径 φ(D)	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	P <sub>5</sub>						
MPSCS (本体+取付金具)	1520	28	8~67	S (外周・内周 取付共通)	15	25	20	28	18	29	22	10	32.8	30.4	4.2	M4	12	15	8	8	3	95	70	115	128.6	0.34	
		34	9~68		105	80	125	144.3																			
		31	8~77		115	82	145	150.4																			
		38	9~78		130	97	160	174																			
		58	12~81		170	137	200	236.8																			
	2040	60	9~57		20	33	40	50	20	35	26	14	54.8	52.4	6.5	M6	21	27	—	—	—	185	145	215	251.5	0.7	
		85	11~60		235	195	265	330																			
		60	9~57		185	145	215	251.5																			
		2560	60		9~57	25	40	60	70	30	52.5	40	24	76.4	73.2	7	M6	35.4	47	—	—	185	145	215	251.5		0.94
		2580	60		9~57	25	40	80	90	30	52.5	—	—	96.4	93.2	—	M6	60	75.2	—	—	185	145	215	251.5		
3560	75	8~51	35	55	60	73	45	68.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240	185	270	323.9	1.4				
35100	100	10~53	35	55	100	113	45	68.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	295	240	325	410.2					
		75	8~47																	240	185	270	323.9	2			
		100	10~49																	295	240	325	410.2				

型式	Type	No.	曲げ半径 選択	リンク数	取付方向	¥基準単価		
						本体+取付金具 (1リンク単価×リンク数)+取付金具価格		
MPSCS (本体+取付金具)	1520	28	8~67	S (外周・内周取付共通)		220円×リンク数+2,040円		
		34	9~68			220円×リンク数+2,040円		
		31	8~77			260円×リンク数+2,160円		
		38	9~78			260円×リンク数+2,160円		
		58	12~81			260円×リンク数+2,160円		
	2040	60	9~57			330円×リンク数+2,430円		
		85	11~60			330円×リンク数+2,430円		
		2560	60			9~57	380円×リンク数+2,450円	
		2580	60			9~57	420円×リンク数+2,500円	
		3560	75			8~51	520円×リンク数+2,850円	
35100	100	10~53	520円×リンク数+2,850円					
	75	8~47	670円×リンク数+3,040円					
	100	10~49	670円×リンク数+3,040円					

■取付方向



<型式選定時の注意点>

①ケーブルキャリア本体と適合する取付金具(移動端用×1組、固定端用×1組)がセットとなります。

<価格計算例>

MPSCS2540-60-32-S(本体+取付金具、32リンク)の場合、  
330円×32+2,430円=12,990円

<訂正用>

(参考) 長さ1m当りの 重量(kg)
0.34
0.7
0.77
0.94
1.2
1.4
2