

P.1-1507<数量スライド表>

赤枠内、数量スライド値引率の変更

■緩み防止なし

型式		d	S	L	ℓ	B	極軽荷重用 荷重(N)		軽荷重用 荷重(N)		重荷重用 荷重(N)		極重荷重用 荷重(N)		¥基準単価
Type	M (並目)						min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
(金属ボール) BPY-N BPJ-N BSJ-N BPW-N	5						3	0.8	12	2	2.5	1	3.12	2.9	
	6	3	13	2.5	3	1.6	4.85		4.9	14.7	9.8	29.4	17.7	33.4	
	8	4	1	15	2.5	4	2.4	6.36	6.9	19.6	12.7	39.2	21.4	45.3	380
	10	5	1.2	16	3	5	3	8.1	8.8	24.5	18.6	49	23.5	58.7	
	12	7	1.8	20	3	6	3.5	9.68	9.8	29.4	19.6	58.8	24.1	62.3	
	16	9.5	2.5	25	3	8	5.7	15.8	15.7	49	29.4	98	43.6	116	680

Ⓢ荷重min.は初期荷重、max.はボールを最大限沈めたときの荷重です。

kgf=N×0.101972



Order
注文例

型式

BPQ8
PACK - BPU8
BPW - N12



Delivery
出荷日



在庫品

翌日出荷
P.89

Ⓢご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。



■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.89

数量	1~49	50~74	75~99	100~200
値引率	基準単価	10%	15%	30%

Ⓢ表示数量超えはお見積り

<訂正用>



■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.89

数量	1~49	50~74	75~99	100~200
値引率	基準単価	10%	15%	30%

Ⓢ表示数量超えはお見積り