

P.1194 (規格表)

六角対辺 Bの数値を変更

対応 ソケット	ソケットとの接続部		内径 d <sub>1</sub>	SF120—TPM			SF120—TPF			型 式		¥基準単価 1~9本		
	V	ℓ		L	六角対辺 B	テーパオネジ R (PT)	ℓ <sub>1</sub>	L	六角対辺 B	テーパメネジ Rc (PT)	Type	No.	SF120—TPM	SF120—TPF
TSPカブラ 先端径V=11	11	18	6.5	38	17	1/4	13	34	17	1/4	SF120—TPM (ステンレス) SF120—TPF (ステンレス)	2	1,020	1,020
TSPカブラ 先端径V=14	14	21	10	43	17	3/8	13	38	21	3/8		3	1,340	1,340
TSPカブラ 先端径V=19	19	24	13	52	22	1/2	17	45	29	1/2		4	2,160	2,160