

- ①ベアリング品番6008のS寸数値訂正
- ②注釈の削除と追加


型式		L	S	d	DH7	許容差	B	ℓ	H	W	T	dh	D1g7	許容差	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1	
Type	ベアリング品番	シール	選択																			
(ラウンドタイプ)	623	ZZ (両シールド)	20 30	5	3	10	+0.015	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006	24	27	24	8	4.5	4.1	
	624		20 30	5	4	13		5	2.65	35	18	7	9	17	-0.024	26	28	26				
	605		25 35	5		14	+0.018	5	2.65	38	20	8	10	18		28	30	28				
	625		35 40	10		16	0	5	2.65	40	22		12	20		30	31	30				
	606		25 40	5		17		6	2.65	41	23		13	21		31	32	31				
	626		35 45	10		19		6	2.65	44	25		15	24		34	34	34				
	698		25 35	5		19		6	2.65	44	25		15	24	-0.007	34	34	34				
	608		25 35	5		22		7	2.65	47	29		18	27	-0.028	37	36	37				
	628		35 45	10		24		8	2.85	50	32		20	30		40	37	40				
	6800		20 30	5		19		5	2.65	44	25		15	24		34	34	34				
	6900		25 40	5		22	+0.021	6	2.65	47	29		19	27		37	36	37				
	BGRZB		6000	35 50	10		26	0	8	2.85	52	34		22	32	-0.009	42	39				42
BGRZ	6200	45 55	15		30		9	2.85	56	38		24	36	-0.034	46	42	46					
BARZ	6801	25 35	5		21		5	2.85	47	29		17	26	-0.007	37	36	37					
SBARZ	6901	35 50	10		24		6	2.85	50	31		21	30	-0.028	40	38	40					
SBAMRZ	6001	35 50	10		28		8	2.85	54	36		24	34	-0.009	44	40	44					
SBGRZ	6201	45 55	15		32	+0.025	10	2.85	58	40		26	38	-0.034	48	43	48					
(スクエアタイプ)	6802	25 35	10		24	+0.021	5	2.85	50	32		20	30	-0.028	40	37	40					
	6902	35 60	10		28	0	7	2.85	59	37		25	35		47	45	47					
	BGSZB	6002	45 65	15		32	+0.025	9	2.85	62	40		28	38		50	46	50				
	BGSZ	6202	50 65	15		35	0	11	3.75	66	44		29	42		54	49	54				
	BASZ	6903	45 55	15		30	+0.021	7	2.85	60	38		27	36		48	46	48				
	SBASZ	6003	50 65	15		35		10	3.75	66	44		31	42	-0.009	54	50	54				
	SBAMSZ	6203	60 70	20		40		12	3.95	72	50		34	48	-0.034	60	54	60				
	SBGSZ	6804	35 50	10		32		7	3.75	62	40		28	38		50	46	44				
	(コンパウトタイプ)	6904	50 65	15		37		9	3.75	72	47		34	45		59	54	54	24	11	6.6	6.1
		6004	60 70	20		42	+0.025	12	3.95	77	54		36	50		64	59	56	32			
		6204	65 70	20		47	0	14	3.95	81	58		40	54	-0.018	68	62	59	34			
		6805	35 50	15		37		7	3.75	72	47		34	45	-0.009	59	54	54	24			
6905		35 50	15		42		9	3.95	77	54		36	50	-0.034	64	59	55	32				
6005		60 80	20		47		12	3.95	88	58		41	54	-0.010	72	67	63	36				
6205		65 80	20		52	+0.030	15	4.2	94	64		45	60	-0.040	78	72	68	39				
6806		35 50	15		42	+0.025	7	3.95	77	54	*11	36	50	-0.034	64	59	56	32				
6906		35 50	15		47	0	9	3.95	88	58		41	54		72	67	62	36				
6006		60 80	20		55		13	4.2	96	66		48	62	-0.010	80	73	70	40				
6206		70 80	20		62		16	4.2	104	74		55	70	-0.040	88	79	77	44				
6007		70 80	20		62		14	4.2	104	74		55	70		88	79	75	44				
6207	70 90	20		72	+0.030	17	6	126	88	20	64	84	-0.017	105	95	92	51	17.5	11	11		
6008	80 90	20	25		68	0	15	5.2	114	82	13	60	78	-0.010	96	86	80	54	14	9	8.1	
6208	70 90	20		80		18	6	134	96		74	92		113	102	98	56					
6010	80 20	80		80		16	6	134	96	20	74	92	-0.012	113	—	98	56	17.5	11	11		
6210	100	20		90	+0.035	20	7	147	110		83	106	-0.047	126	—	104	72					

①適用サイズは価格表でご確認ください。 ②*VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。

*印：2007年度版カタログ記載ミスにより、2008年度版で訂正した箇所になります。

*1印：2008年度初版カタログ記載ミスの訂正した箇所になります。

<訂正用>



①適用サイズは価格表でご確認ください。 ②*VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。

*印：2007年度版カタログ記載ミスにより、2008年度版で訂正した箇所になります。

*1印：2008年度初版カタログ記載ミスの訂正した箇所になります。