

P.1002 (規格表)

緩み防止なしタイプはM4適用不可となります。

型式		金属ボール		樹脂ボール		L	ℓ	B	極軽荷重用		軽荷重用		重荷重用		極重荷重用		¥単価1~19コ		
Type	M (並目)	d	S	d	S				荷重(N)		荷重(N)		荷重(N)		荷重(N)		金属 ボール	樹脂 ボール	
									min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.			
BPY (*のみ)	BPY-N (*のみ)	2	1	0.2	—	—	5	1	0.9	—	—	0.7	1.4	1.2	2	—	—	410	—
BPJ	BPJ-N (*のみ)	* 3	1.5	0.5	—	—	7	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5	380	—
BSJ	BSJ-N (*のみ)	** 4	2.5	—	2.4	—	9	1.5	2	0.6	1.6	2	4.9	3.9	9.8	2.5	12.5	380	—
BPW (*のみ)	BPW-N (*のみ)	*** 5	3	0.8	3.2	0.8	12	2	2.5	1	3.12	2.9	9.8	4.9	19.6	11.2	24.1	340	360
NBPS (*のみ)	NBPS-N (*のみ)	*** 6	3	—	3.2	—	13	2.5	3	1.6	4.85	4.9	14.7	9.8	29.4	17.7	33.4	340	360
NBPJ (*のみ)	NBPJ-N (*のみ)	*** 8	4	1	4	1.0	15	2.5	4	2.4	6.36	6.9	19.6	12.7	39.2	21.4	45.3	380	410
NBSJ (*のみ)	NBSJ-N (*のみ)	*** 10	5	1.2	4.8	1.2	16	3	5	3	8.1	8.8	24.5	18.6	49	23.5	58.7	380	410
NBPW (*のみ)	NBPW-N (*のみ)	*** 12	7	1.8	7.1	1.8	20	3	6	3.5	9.68	9.8	29.4	19.6	58.8	24.1	62.3	680	720
		*** 16	9.5	2.5	9.5	2.5	25	3	8	5.7	15.8	15.7	49	29.4	98	43.6	116	680	720

Ⓜ M2、M3、M4には先端部カシメ用溝はありません。六角穴のみの取り付けとなります。

Ⓜ 荷重min.は初期荷重、max.はボールを最大限沈めたときの荷重です。 Ⓜ ※NBPJ-N、NBSJ-N、NBPW-Nのスペーサ材質はSUS304となります。

kgf=N×0.101972

<訂正用>

*** 4