

P. 1 -380,384 <規格表>

表内の数値変更

■近接センサタイプ(サンクス製)一セット部品仕様一

LX型式	Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで	センサ種類・個数		センサレール部			センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合)		ドグ		¥基準単価 (L≤150)			¥基準単価 (L≥200)						
		GX-F8A (接近時on)	GX-F8B (離れたon)	レール (1個)	取付ねじ (ピッチ+1個)	センサ取付ねじ (1個)	取付ナット (1個)	ドグ (1個)	ドグ 取付ねじ	センサ個数			センサ個数							
										1個	2個	3個	1個	2個	3個					
LX20□□	XA□ XB□	□個 —	— □個	SENAT3□H	SCB3-5	CBSST3-10	LBNR3	専用	皿小ねじ M2.6-4(1個)	6,000	9,600	13,200	6,500	10,000	13,600					
LX20□□C	FA□ FB□	□個 —	— □個						SCB3-6 (2個)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LX20□□	XW1 XW2 XW3	1個 2個	1個 2個						皿小ねじ M2.6-4(1個)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LX20□□C	FW1 FW2 FW3	1個 2個	1個 1個						SCB3-6 (2個)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<訂正用>

SCB3-5	CBSST3-10
--------	-----------

■フォトセンサタイプ(サンクス製)一セット部品仕様一

LX型式	フォトセンサ	センサレール部		センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合)			ドグ		Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで	¥基準単価 (L~150まで)			¥基準単価 (L200以上)			
		レール (1個)	取付ねじ (ピッチ+1個)	センサ ブラケット	ブラケット 取付ねじ ナット	センサ 取付ねじ	センサ 取付ワッシャ	ドグ (1個)		ドグ 取付ねじ	センサ個数			センサ個数		
											1個	2個	3個	1個	2個	3個
LX20□□	PM-L24	SENAT3□H	SCB3-5	専用	SCB3-5 (2個)	M2小形丸平座金 (2個)	専用	皿小ねじ M2.6-4(1個)	SP□	5,200	7,900	10,400	5,600	8,300	10,900	
LX20□□C					LBNR3 (2個)	SCB2-6 (2個)		M2スプリングワッシャ (2個)	SCB3-6 (2個)	MP□	—	—	—	—	—	—

<訂正用>

SCB3-5	専用	SCB3-5 (2個) LBNR3 (2個)
--------	----	---------------------------------

■フォトセンサタイプ(オムロン製)一セット部品仕様一

LX型式	フォトセンサ	センサレール部		センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合)			ドグ		Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで	¥基準単価 (L~150まで)			¥基準単価 (L200以上)			
		レール (1個)	取付ねじ (ピッチ+1個)	センサ ブラケット	ブラケット 取付ねじ ナット	センサ 取付ねじ	センサ 取付ワッシャ	ドグ (1個)		ドグ 取付ねじ	センサ個数			センサ個数		
											1個	2個	3個	1個	2個	3個
LX20□□	EE-SX911-R 1M	SENAT3□H	SCB3-5	専用	SCB3-5 (2個)	M3小形 丸平座金 (2個)	専用	皿小ねじ M2.6-4(1個)	OP□	5,000	7,600	10,100	5,500	8,000	10,500	
LX20□□C					LBNR3 (2個)	SCB3-6 (2個)		SCB3-6 (2個)	EP□	—	—	—	—	—	—	—

<訂正用>

SCB3-5	専用	SCB3-5 (2個) LBNR3 (2個)
--------	----	---------------------------------