



赤枠箇所を訂正・削除。



■フラットチェーン セット


CHEFR
CHEFRS
CHEFRC
CHEFRY



■フラッププレート

CHEFRP
CHEFRPS
CHEFRPC
CHEFRPY

●フラッププレートは
パック販売(20個入り)
のみとなります。



■許容張力と参考重量

呼び	許容張力 (N)				参考重量 (kg/m)
	CHEFR CHEFRP	CHEFRS CHEFRPS	CHEFRC CHEFRPC	CHEFRY CHEFRPY	
60	350	310	390	310	0.84

- 適合チェーン選定方法参照 P.1578
- チェーンの曲げ角度が決まっており、使用するスプロケットは歯数14以上をご選定ください。
- リターン部分のスプロケットにはCHEER・CHEERS(参照 P.1585)をご使用ください。
- セットはフラッププレートとワンタッチブロックチェーンのアタッチメントタイプ(P.1581)のセットです。
- コーナーディスク(P.1585)と合わせてご利用ください。
- 許容張力・耐食性の一覧はこちら参照 P.1577
- リンクを外す際に傷がつくことがあります。

■フラットチェーンセット

型式		A	リンク数	ピッチ	L	H1	H2	曲げ 半径
Type	呼び							
セット CHEFR CHEFRS CHEFRC CHEFRY	60	100	リンク数指定 2~98 リンク数固定 20 100 リンク数固定(バラ) 20-NA	19.05	35	22.5	12	R91

■フラッププレート

型式		A	¥基準単価 (単位:1パック)			
Type	呼び		CHEFRP	CHEFRPS	CHEFRPC	CHEFRPY
フラップ CHEFRP CHEFRPS CHEFRPC CHEFRPY	60	100	1,280	1,520	1,980	3,300

●リンク数20NA(バラ)はリンクが連結されておりません。リンク数の端数調整や補修用スペアとしてお使いください。

■フラットチェーンセット(リンク数固定タイプ)

型式		A	¥基準単価 (単位:20リンク)				¥基準単価 (単位:100リンク)			
Type	呼び		CHEFR	CHEFRS	CHEFRC	CHEFRY	CHEFR	CHEFRS	CHEFRC	CHEFRY
セット CHEFR CHEFRS CHEFRC CHEFRY	60	100	2,000	4,460	5,240	6,840	14,800	17,400	22,700	37,900

■フラットチェーンセット(リンク数指定タイプ)

型式		A	¥基準単価 (単位:1リンク)			
Type	呼び		CHEFR	CHEFRS	CHEFRC	CHEFRY
セット CHEFR CHEFRS CHEFRC CHEFRY	60	100	223	262	342	571

●リンク数固定の方が安くご購入いただけます。

■注文方法

リンク数固定タイプと、リンク数固定タイプ(バラ)orリンク数指定タイプを組み合わせるとご注文ください。
(例) CHEFRを338リンク注文する場合
注文方法1: リンク数固定(100リンク)×3本+リンク数固定(20リンク)×1本+リンク数固定(20リンクバラ)×1袋=48,400円
注文方法2: リンク数固定(100リンク)×3本+リンク数指定(38リンク)×1本=52,874円



Order
注文例

型式	A	リンク数
CHEFR60	100	35
CHEFRPS60	100	35



Example
使用例

CDTR-91-SET1
P.1585



<訂正用>

[A]

■フラットチェーンセット

型式		A	リンク数	ピッチ	L	H1	H2	曲げ 半径
Type	呼び							
セット CHEFR CHEFRS CHEFRC CHEFRY	60	100	リンク数指定 2~98 リンク数固定 20 100 リンク数固定(バラ) 20-NA	19.05	35	22.5	12	R91

■フラッププレート

型式		A	¥基準単価 (単位:1パック)			
Type	呼び		CHEFRP	CHEFRPS	CHEFRPC	CHEFRPY
フラップ CHEFRP CHEFRPS CHEFRPC CHEFRPY	60	100	1,280	1,520	1,980	3,300

●リンク数20NA(バラ)はリンクが連結されておりません。リンク数の端数調整や補修用スペアとしてお使いください。

■フラットチェーンセット(リンク数固定タイプ)

型式		A	¥基準単価 (単位:20リンク)				¥基準単価 (単位:100リンク)			
Type	呼び		CHEFR	CHEFRS	CHEFRC	CHEFRY	CHEFR	CHEFRS	CHEFRC	CHEFRY
セット CHEFR CHEFRS CHEFRC CHEFRY	60	100	2,000	4,460	5,240	6,840	14,800	17,400	22,700	37,900

■フラットチェーンセット(リンク数指定タイプ)

型式		A	¥基準単価 (単位:1リンク)			
Type	呼び		CHEFR	CHEFRS	CHEFRC	CHEFRY
セット CHEFR CHEFRS CHEFRC CHEFRY	60	100	223	262	342	571

●リンク数固定の方が安くご購入いただけます。

■注文方法



Order
注文例

型式	A	リンク数
CHEF40	75	100
CHEP40	100	100