

**■段付ストレートロング
(2段、3段)**




RoHS

Type	材質	硬度
KJPLDS	S45C	—
KJPLDSH	S45C	45HRC~

Ⓢ各段のつなぎ部に幅1mm程度のニゲ溝 (深さ0.2mm程度)と先端部にセンター穴がつきます。

※DやHを0にすることで、2段にできます。



Catalog No.		軸寸 指定1mm単位			軸径 指定0.01mm単位		Z 選択	¥単価 1~4コ			
		d	W,D	H	P,Q	S		KJPLDS		KJPLDSH	
KJPLDS KJPLDSH	16	0 3~100	0 3~25	6.00~14.00	4.00~13.00	30	2,920	3,300	4,150	4,720	
	20	(W≦P×5) D≦Q×4	(H≦S×3)	10.00~18.00	6.00~17.00	40	3,080	3,500	5,550	6,300	
	25	(W+D+H≦150)		15.00~23.00	8.00~21.00	50	3,350	3,800	6,170	6,840	

ⓈP≧Q≧S ⓈW=0の時はP=0,D=0の時はQ=0,H=0の時はS=0と指定してください。

Order 注文例

Catalog No. - P - L - Z
KJPLS20 - P15 - L120 - Z50

Catalog No. - W - D - H - P - Q - S - Z
KJPLDS20 - W25 - D75 - H15 - P15 - Q13 - S6 - Z50
KJPLDSH25 - W100 - D0 - H10 - P20 - Q0 - S8 - Z30

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格 数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.81
数量 1~4 5~19 Ⓢ表示数量を超えは
値引率 価格表 5% お見積り

Alterations 追加加工

Catalog No. - P - L - Z - (CH・KH...etc.)
KJPLS20 - P15 - L100 - Z50 - CH

Catalog No. - W - D - H - P - Q - S - Z - (CH・KH...etc.)
KJPLDS20 - W25 - D75 - H25 - P15 - Q13 - S6 - Z50 - CH

3 日目発送 Ⓢ ストック不可

☑️ ストックA 500円/本 **P.82**
Ⓢ同一サイズ3本以上は一律1,350円

<訂正用>

**■段付ストレートロング
(2段、3段)**




RoHS

Type	材質	硬度
KJPLDS	S45C	—
KJPLDSH	S45C	45HRC~

Ⓢ各段のつなぎ部に幅1mm程度のニゲ溝 (深さ0.2mm程度)と先端部にセンター穴がつきます。

※DやHを0にすることで、2段にできます。



Catalog No.		軸寸 指定1mm単位			軸径 指定0.01mm単位		Z 選択	¥単価 1~4コ			
		d	W,D	H	P,Q	S		KJPLDS		KJPLDSH	
KJPLDS KJPLDSH	16	0 3~100	0 3~25	6.00~14.00	4.00~13.00	30	2,920	3,300	4,150	4,720	
	20	(W≦P×5) D≦Q×4	(H≦S×3)	10.00~18.00	6.00~17.00	40	3,080	3,500	5,550	6,300	
	25	(W+D+H≦150)		15.00~23.00	8.00~21.00	50	3,350	3,800	6,170	6,840	

ⓈP≧Q≧S ⓈW=0の時はP=0,D=0の時はQ=0,H=0の時はS=0と指定してください。

Order 注文例

Catalog No. - P - L - Z
KJPLS20 - P15 - L120 - Z50

Catalog No. - W - D - H - P - Q - S - Z
KJPLDS20 - W25 - D75 - H15 - P15 - Q13 - S6 - Z50
KJPLDSH25 - W100 - D0 - H10 - P20 - Q0 - S8 - Z30

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格 数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.81
数量 1~4 5~19 Ⓢ表示数量を超えは
値引率 価格表 5% お見積り

Alterations 追加加工

Catalog No. - P - L - Z - (CH・KH...etc.)
KJPLS20 - P15 - L100 - Z50 - CH

Catalog No. - W - D - H - P - Q - S - Z - (CH・KH...etc.)
KJPLDS20 - W25 - D75 - H25 - P15 - Q13 - S6 - Z50 - CH

3 日目発送 Ⓢ ストック不可

☑️ ストックA 500円/本 **P.82**
Ⓢ同一サイズ3本以上は一律1,350円