

P.2-1002 <規格表>

規格表の訂正


■ 重量用蝶番

RoHS




Type		M材質	S表面処理	
皿ボルトタイプ	極低頭ボルトタイプ		羽根	軸
HHSZ	HHSZT	SUS316	バフ研磨	—
HHSZD	—	亜鉛ダイカスト	クロムメッキ	—


形状No.
A






(皿ボルトタイプ)



(極低頭ボルトタイプ)



形状No.
B



<訂正用>


■ 重量用蝶番

RoHS




Type		M材質	S表面処理	
皿ボルトタイプ	極低頭ボルトタイプ		羽根	軸
HHSZ	HHSZT	SUS316	バフ研磨	—
HHSZD	—	亜鉛ダイカスト	クロムメッキ	—


形状No.
A



(皿ボルトタイプ)



(極低頭ボルトタイプ)



形状No.
B

