

追加工の訂正

<訂正用>

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code						
カバー取付け穴追加	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。 (両面M5) (取付け用ネジP.590 HCBM) 	HBLFS6	20						
			HBLFSB6	50						
			HBLFSR6	20						
			HBLFSNK6							
			HBLFSNE6							
適用ボルトナットをセット	SET (ステンレス) SEU (先入れ バネナット) SSU (先入れ バネナット ステンレス) SEP (後入れ バネナット) SSP (後入れ バネナット ステンレス) SEC (座金指込 ボルト・ナット)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します) (例) (SET指定時) ボルト: CBM6-12 ナット: HNTT6-6 (SST指定時) ボルト: SCB6-12 ナット: HNTTSN6-6 (SEU指定時) ボルト: CBM6-12 ナット: HNTU6-6 (SSU指定時) ボルト: SCB6-12 ナット: SHNTU6-6 (SEP指定時) ボルト: CBM6-12 ナット: HNTP6-6 (SSP指定時) ボルト: SCB6-12 ナット: SHNTP6-6 (SEC指定時) ボルト: HCBST6-15 ナット: HNTT6-6		SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	SEC
			HBLFS6							144
			HBLFSR6	88	96	114	182	114	136	
			HBLFSNK6							
			HBLFSNE6							

SEC
144
—
—

⊗カチオン電着塗装(黒)部品のボルト・ナットセットはありません。

Ⓜ—SET,—SEU,—SEP指定時は、RoHS非対応品となります。