

表組の文言を訂正。

■特長：高さの指定範囲が広く、水平方向での丸とダイヤでの位置決めと高さ調節が可能な位置決めピンです。

材質	S表面処理	硬度	丸			ダイヤ		
			おねじ	めねじ	インロー	おねじ	めねじ	インロー
①S45C	四三酸化鉄皮膜	—	SHPCB	SHPAB	SHPBB	SDPCB	SDPAB	—
②S45C	硬質クロムメッキ メッキ厚 3μm以上	メッキ硬度 750HV~	SHPCR	SHPAR	SHPBR	—	SDPAR	—
③S45C	四三酸化鉄皮膜	焼入硬度 45~50HRC	SHPCHB	SHPAHB	SHPBHB	SDPCHB	—	SDPBHB
④S45C	硬質クロムメッキ メッキ厚 3μm以上	焼入硬度 45~50HRC メッキ硬度 750HV~	—	SHPAHR	SHPBHR	—	—	SDPBHR
⑤SUS304	—	—	SHPCSU	SHPASU	SHPBSU	SDPCSU	SDPASU	SDPBSU
⑥SUS440C相当	—	焼入硬度 50~55HRC	SHPCC	SHPAC	SHPBC	SDPCC	SDPAC	SDPBC




RoHS




a=1.0
d=P-0.2

❖逃げ部寸法は参考値になります。


●おねじ



●めねじ



●インロー



6.3 / (1.6 / 0.4 / 6)

<訂正用>

丸			ダイヤ		
おねじ	めねじ	インロー	おねじ	めねじ	インロー